

 Atlas Copco**Přímá pneumatická bruska G2414, upínací kleštiny Ø 6 mm krátká, Typ: S200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079447 S200
GTIN	7322590013615
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonná a robustní přímá bruska** s velmi **klidným chodem**. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky **8500 až 25000 1/min**.

Krátká konstrukce, délka 215 mm.

**Ø upínací kleštiny 6mm.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně potřebných maznic.

**Náhradní díl:****Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):**

Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

**Technický popis**

Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	G2414 S200

Odevzdaný výkon	900 W
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Pracovní hluk	81 dB(A)
Hmotnost	0,78 kg
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska

---

## Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	079459 6
--	----------