

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, M: M7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134600 M7
GTIN	4045197075451
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°.** Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 6 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	6 mm
Závit Ø	7 mm
Stoupání závitů	1 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	14 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M7
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Úhel sklonu šroubovice	15-20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		