

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, M: M27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134600 M27
GTIN	4045197075574
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°.** Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Závit Ø	27 mm
Ø otvoru pod závit	24 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	3 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	16 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	54 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M27
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Úhel sklonu šroubovice	15-20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		