

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, M: M9****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 134600 M9     |
| GTIN           | 4045197075475 |
| Třída artiklu  | 11H           |

**Popis****Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°.** Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 7,8 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Počet drážek na třísky  | 3       |
| Stoupání závitů         | 1,25 mm |
| Počet břitů Z           | 3       |
| Závit Ø                 | 9 mm    |
| Ø otvoru pod závit      | 7,8 mm  |
| Norma                   | DIN 371 |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 9 mm    |
| Celková délka L         | 90 mm   |
| Stopka 4hran □          | 7 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Hloubka závitu             | 18 mm                                   |
| Druh závitu                | M                                       |
| Rozměr závitu              | M9                                      |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | D                                       |
| Úhel sklonu šroubovice     | 15-20 stupeň                            |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 13 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                   | omezené použití |                |         |