

**Garant****Strojní závitník krátký, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134650 M3
GTIN	4045197075680
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Díky **krátké stopce málo vyčnívá, a proto je pevný.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	2
Stoupání závitu	0,5 mm
Závit Ø	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15-20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		