



## Pneumatické přímé brusky, Typ: 51701



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079441 51701
GTIN	616026517011
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

#### **Dynabrade – pneumatická přímá bruska.**

Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. Malá bruska poháněná turbínou bez převodovky s nejvyšším počtem otáček **60 000 ot/min** Keramický uložený pneumatický pohon s **patentovanou kontrolou otáček** pro konstantní otáčky pod zatížením.

#### Použití:

**Používat jen stlačený tlak bez oleje. Neolejovat!**

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

### Technický popis

Pracovní hluk	66 dB(A)
Délka	132 mm
Maximální spotřeba vzduchu	228 l/min
Maximální počet otáček	60000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	0,4 kg
Odevzdaný výkon	75 W
Označení výrobce	51701
Ø kleštin	3 mm

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska

---

## Příslušenství

Kleština Typ 51673	079449 51673
--------------------	--------------