

 Atlas Copco

Pneumatické pistolové úhlové brusky, Typ: G2302



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Malá úhlová bruska ve tvaru pistole se dvěma malými brusnými talíři Roloc® 50/75 mm. Otáčky jsou jemně regulovatelné pomocí tlačítkového startéru. Vysoký komfort obsluhy díky pogumované rukojeti.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Upozornění:

Malý brusný systém 3M Roloc® $\varnothing 55 / 75$ mm najdete od č. 554005.

Odevzdaný výkon: 175 W

Maximální počet otáček: 17000 min⁻¹

Maximální spotřeba vzduchu: 534 l/min

Připojovací závit: BSP

Připojení stlačeného vzduchu: 1/4 palec

Maximální vibrace dle EN: < 2,5 m/s²

Technický popis

Označení výrobce	G2302
Hmotnost	0,6 kg
Maximální Ø kotouče	75 mm
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Minimální Ø kotouče	50 mm
Odevzdaný výkon	175 W
Pracovní hluk	81 dB(A)
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	534 l/min
Maximální počet otáček	17000 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Brusný kotouč 984F Zrnitost 80	554006 80
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 400	554009 400
Brusný kotouč 787C Zrnitost 60	554016 60
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 36	554013 36
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 36	554018 36
Brusný kotouč 984F Zrnitost 60	554006 60
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 120	554013 120
Brusný kotouč 787C Zrnitost 80	554016 80
Brusný kotouč Combidisc® diamant Zrnitost 120	554033 120
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 120	554023 120

Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 60	554019 60
Brusný kotouč 787C Zrnitost 60	554014 60
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 180	554008 180
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 50	554018 50
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 80	554018 80
Brusný kotouč 787C Zrnitost 120	554014 120
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 600	554008 600
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 280	554009 280
Brusný kotouč 984F Zrnitost 36	554006 36
Brusný kotouč Combidisc® diamant Zrnitost 220	554033 220
Brusný kotouč 787C Zrnitost 80	554014 80
Brusný kotouč 787C Zrnitost 36	554016 36
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 120	554019 120
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 600	554009 600
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 36	554024 36
Brusný kotouč 984F Zrnitost 80	554005 80
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 36	554019 36
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 60	554018 60
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 80	554013 80
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 120	554012 120
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 120	554009 120
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 36	554023 36
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 60	554024 60
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 60	554013 60
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 80	554019 80
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 50	554019 50
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 80	554024 80
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 120	554024 120
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 36	554012 36

Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 60	554023 60
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 180	554009 180
Brusný kotouč Combidisc® (SiC) Zrnitost 80	554023 80
Brusný kotouč 787C Zrnitost 36	554014 36
Brusný kotouč 984F Zrnitost 36	554005 36
Brusný kotouč 787C Zrnitost 120	554016 120
Brusný kotouč Combidisc® diamant Zrnitost 60	554033 60
Brusný kotouč 984F Zrnitost 60	554005 60
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 400	554008 400
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 280	554008 280
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 60	554012 60
Brusný kotouč (ZA) Zrnitost 120	554018 120
Brusný kotouč 237AA Zrnitost 120	554008 120
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 80	554012 80