

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, M: M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134270 M2,5
GTIN	4045197075239
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Povrch opatřený tvrdým chromováním ke snížení ulpívání materiálu a zvýšení životnosti.

Použití:

Vhodné pro materiály s pevnosti v tahu **do max. 450N/mm²**.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,45 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,45 mm
Závit Ø	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková délka L	50 mm

Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	5 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M2,5
Povlak	tvrdý chrom
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	28 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	28 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	23 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	27 m/min	P
CuZn	omezené použití	28 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

