

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, M: M3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134600 M3,5
GTIN	4045197075406
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°.** Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,9 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3,5 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	3 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	7 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Úhel sklonu šroubovice	15-20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		