

 Atlas Copco**Pneumatická přímá bruska, Ø upínací kleštiny 6 mm, Typ: G2422****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

**Přímé brusky na stlačený vzduch.** Robustní provedení, hladký chod. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění.

**Ø upínací kleštiny 6 mm.** Dlouhé provedení s úzkým vřetenem, ideální pro otvory, nejvyšší počet otáček **20000 1/min.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně potřebných maznic.

**Náhradní díl:**

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	618 l/min
Hmotnost	0,7 kg
Označení výrobce	G2422-1
Délka	277 mm
Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Odevzdaný výkon	350 W

Pracovní hluk	77 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska

---

## Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	079459 6
--	----------