

Garant**Stopková závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139652 M6
GTIN	4045197199652
Třída artiklu	11J

Popis**Provedení:**

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání).

Zahlubovací stupeň **na straně stopky** pro zahloubení 90°.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!

Technický popis

Počet zubů Z	4
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,012 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Celková délka L	59 mm
Délka stopky L_s	36 mm
Vnitřní chlazení	ne
Hloubka závitu	9,56 mm
Rozměr závitu	M6
Jmenovitý Ø D_c	4,68 mm
Délka břitu L_c	9,56 mm

Programovatelná hodnota pro zahloubení L ₁	10,2 mm
Ø krku D ₁	6,6 mm
Povlak	TiAlN
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Druh produktu	Zavitova freza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	30 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	30 m/min	H
Ocel < 65 HRC	omezené použití	27 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	25 m/min	H
suché	vhodný		