




Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M×stoupání: 12X1



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139670 12X1
GTIN	4045197082305
Třída artiklu	11J

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitů pro frézování **přesných vnitřních jemných závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 139665

Druh závitů: MF-LH

Druh závitů: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 4

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitů: 1 mm

Vrtací Ø d₁: 10 mm

maximální hloubka nasazení l₁: 24,5 mm

Délka stopky L_s: 40 mm

Celková délka L_{celk.}: 80 mm

Technický popis

Vrtací Ø d ₁	10 mm
Počet zubů Z	4
Počet drážek na třísky	4

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Posuv f_z v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Stoupání závitu	1 mm
Stopka Ø	10 mm
maximální hloubka nasazení l_1	24,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Délka stopky L_s	40 mm
vnitřní chlazení	ano
Ø vrtání	10 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitu	24 mm
Rozměr závitu	12×1
Povlak	TiAlN
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
vnitřní/vnější použití	Vnitřní