

**Garant****Závitová očka 6g, M: M1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M1
GTIN	4045197083012
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů**. Toleranční pole 6h.

**Technický popis**

Stoupání	0,25 mm
Výška	5 mm
Vnější $\varnothing$	16 mm
Toleranční třída	DIN 13 6h
Rozměr závitů	M1
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		