

 Atlas Copco

Pneumatické úhlové brusky, Typ: G2408-115



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky, jejíž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Označení výrobce	G2408-115
Maximální vibrace dle EN	8,1 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	786 l/min
Maximální Ø kotouče	115 mm
Hmotnost	0,9 kg

Odevzdaný výkon	350 W
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Pracovní hluk	81 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Úhlová bruska