

Garant**Závitová očka 6g, M: M1,4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů**. Toleranční pole 6h.

Technický popis

Stoupání	0,3 mm
Výška	5 mm
Vnější Ø	16 mm
Toleranční třída	DIN 13 6h
Rozměr závitů	M1,4
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		