

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134851 M8
GTIN	4045197346308
Třída artiklu	11H

Technický popis

Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13

Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		