

Garant**Strojní závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134980 M10
GTIN	4045197446275
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Všechny velikosti = DIN 376 (= stopky Ø zúžený) – pro větší hloubky obrábění.****Technický popis**

Stoupání závitu	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Závit Ø	10 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	7 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	30 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M10
Povlak	vaporizovaný

Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		