

Garant**Závitová očka 6g, M: M24****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	140300 M24
GTIN	4045197083227
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Technický popis

Výška	22 mm
Stoupání	3 mm
Vnější \varnothing	55 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitů	M24
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		