

**Garant****Závitová očka, M: M2,6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140400 M2,6
GTIN	4045197083463
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°. se starým profilem DIN.

**Technický popis**

Stoupání	0,45 mm
Výška	5 mm
Vnější Ø	16 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	M2,6
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		