

Garant**Závitová očka 6e, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140350 M6
GTIN	4045197083388
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Toleranční pole 6e = **s podkročeným rozměrem cca 00,03 – 0,04.** Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny **galvanickou ochrannou vrstvou.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6e

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

Výška	7 mm
Stoupání	1 mm
Vnější Ø	20 mm
Toleranční třída	DIN 13 6e

Rozměr závitu	M6
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		