



## Pneumatické přímé brusky, Typ: 52862



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079441 52862
GTIN	616026528628
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

#### **Dynabrade – pneumatická přímá bruska.**

Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. Vyvážená, pomalu běžící malá bruska s **nastavitelnými otáčkami do 25000 1/min.**

#### **Rozsah dodávky:**

Včetně potřebných maznic.

### Technický popis

Délka	144 mm
Označení výrobce	52862
Odevzdaný výkon	298 W
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	0,48 kg
Pracovní hluk	79 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	564 l/min
Ø kleštin	3 mm

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska