

HOLEX®**Závitová očka 6g, M: M22****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140320 M22
GTIN	4045197530202
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2,5 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Stoupání	2,5 mm
Výška	22 mm
Vnější Ø	55 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g

Rozměr závitu	22
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý