



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1235HX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti s až 20 Nm krouticího momentu pro silové šroubování při nízké hmotnosti a minimální délce hlavy 163 mm.

Dlouhá životnost díky **bezkartáčovému EC motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů 12 V / 3,0 Ah, nabíječky, L-BOXXu, spony na opasek, držáku bitů, 1/2 vložky do L-BOXXu na přístroj a nabíječku, 1/2 vložky do L-BOXXu na příslušenství.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	19 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Délka	126 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů	12 V
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Označení výrobce	GSR 12V-35 HX
Výška	160 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	0 - 10 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1750 min ⁻¹
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Typické použití	Strong
Upínač nástroje	Vnitřní šestihran 1/4 palce
Maximální utahovací moment tvrdý	30 Nm
Hmotnost	0,8 kg
Maximální vibrace dle EN	< 1,9 m/s ²
Maximální utahovací moment měkký	15 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	12V
USP2	Bezkartáčový motor, v boxu L-Boxx

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

073855 B12

Akumulátorová nabíječka Typ GAL1240

073866 GAL1240