

HOLEX®**Závitová očka 6g, M: M5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140320 M5
GTIN	4045197083272
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitu.**

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,8 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

Výška	7 mm
Stoupání	0,8 mm
Vnější Ø	20 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	5
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý