

Garant**Závitová očka 6g, M: M4****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	140300 M4
GTIN	4045197083098
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. $\geq M3$ s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Technický popis

Stoupání	0,7 mm
Výška	5 mm
Vnější Ø	20 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitů	M4
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		