

**HOLEX®****Závitová očka 6g, M: M6****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140320 M6
GTIN	4045197083289
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

**Technický popis**

Výška	7 mm
Stoupání	1 mm
Vnější Ø	20 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	6
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý