

**HOLEX®****Závitová očka, M: M20****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140450 M20
GTIN	4045197595256
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 18 mm

**Technický popis**

Výška	18 mm
Stoupání	2,5 mm
Vnější Ø	45 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g

Rozměr závitu	20
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý