

**Garant****Ruční závitníky jednotlivé řezací závitník, bez povlaku, M: M2,6****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130170 M2,6   |
| GTIN           | 4045197065742 |
| Třída artiklu  | 11G           |

**Popis****Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,45 mm

Celková délka L: 36 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,1 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Závit Ø                 | 2,6 mm   |
| Ø otvoru pod závit      | 2,1 mm   |
| Stoupání závitů         | 0,45 mm  |
| Norma                   | DIN 352  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Celková délka L         | 36 mm    |
| Stopka 4hran □          | 2,1 mm   |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H |
| Řezný materiál          | HSS      |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Hloubka závitů             | 5,2 mm                               |
| Druh závitů                | M                                    |
| Rozměr závitů              | M2,6                                 |
| Povlak                     | bez povlaku                          |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                            |
| Norma závitů               | DIN 13                               |
| Tvar náběhu                | D                                    |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                  |
| Vnitřní chlazení           | ne                                   |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu                  | pravý                                |
| Typ nástroje na závit      | Ruční závitník                       |
| Barevný kroužek            | bez                                  |
| Druh produktu              | Závitník                             |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty               | omezené použití |                |         |
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Al > 10% Si                  | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm              | vhodný          |                |         |
| GG(G)                        | omezené použití |                |         |
| Uni                          | omezené použití |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |

