

HOLEX®**Závitová očka, M: M4****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 140450 M4 |
| GTIN | 4045197595164 |
| Třída artiklu | 12K |

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,7 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 5 mm

Technický popis

| | |
|----------|--------|
| Stoupání | 0,7 mm |
| Výška | 5 mm |
| Vnější Ø | 20 mm |

| | |
|------------------|-----------|
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Rozměr závitu | 4 |
| Druh závitu | M |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Směr řezu | pravý |