

HOLEX®
Závitová očka, M: M24

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	140450 M24
GTIN	4045197595263
Třída artiklu	12K

Popis
Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. **≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitrídovaný;** úhel čela cca 15°.

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 3 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Výška	22 mm
Stoupání	3 mm
Vnější Ø	55 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	24
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý