

Závitová očka 6e, M: M3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	140350 M3
GTIN	4045197083357
Třída artiklu	11K

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Toleranční pole 6e = **s podkročeným rozměrem cca 00,03 – 0,04.** Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny **galvanickou ochrannou vrstvou.**

Technický popis

Výška	5 mm
Stoupání	0,5 mm
Vnější Ø	20 mm
Toleranční třída	DIN 13 6e
Rozměr závitů	M3
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		