

**HOLEX®****Závitová očka 6g, M: M10****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140320 M10
GTIN	4045197083302
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Druh závitů: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 30 mm

Výška: 11 mm

**Technický popis**

Výška	11 mm
Stoupání	1,5 mm
Vnější Ø	30 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	10
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý