

Garant**Závitová očka levý závit, M-LH: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M16
GTIN	4045197083708
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

Náběh 1 3/4 závitů. S oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čistý odvod třísek ve směru řezu.**Technický popis**

Výška	18 mm
Stoupání	2 mm
Vnější Ø	45 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitů	M16
Druh závitů	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		