

**Garant****Závitová očka, M: M2,5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140400 M2,5   |
| GTIN           | 4045197083456 |
| Třída artiklu  | 11K           |

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,45 mm

Vnější Ø: 16 mm

Výška: 5 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stoupání         | 0,45 mm   |
| Výška            | 5 mm      |
| Vnější Ø         | 16 mm     |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Rozměr závitu    | M2,5      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitu    | M             |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS E         |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití |                |         |
| Olej                          | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |