

Garant**Závitová očka levý závit, M-LH: M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

Náběh 1 3/4 závitů.

Směr řezu: levý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,45 mm

Vnější Ø: 16 mm

Výška: 5 mm

Technický popis

Stoupání	0,45 mm
Výška	5 mm
Vnější Ø	16 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	M2,5

Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		