

**Garant****Ruční závitníky jednotlivé řezací závitník, bez povlaku, M: M22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130170 M22
GTIN	4045197065872
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 2,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 19,5 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	2,5 mm
Závit Ø	22 mm
Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	44 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M22
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

