

**TK pilový list, Typ: 165T24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Třída artiklu	07A

Popis**Provedení:**

PTFE povlak (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy. Chrání proti korozi a usazování pryskyřice. Laserem řezané vibrační drážky: Pro nižší vibrace a přesnější řezy. Štěrbiny jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů: vibrace nedosáhnou až na karbidové zuby. Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: záruka přesných řezů. Kobaltem odsazené karbidové zuby: Zůstávají déle ostré a řezy jsou čistší. Optimalizováno pro akumulátorové nářadí, velmi tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití. Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, potahované panely, melamin, MDF. Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek.

Technický popis

Ø listu D	165 mm
Ø otvoru	15,87 mm
Počet zubů	24
Hodí se pro materiál	dřevo

Druh produktu

Pilový kotouč