

Garant**Plastové brusné tělísko kužel, střední, Typ: 1919K****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501565 1919K
GTIN	4062406372811
Třída artiklu	58F

Popis**Provedení:**

Plastová brusná tělíska (korundové brusné tělísko pojené do plastu) mají **nízkou hustotu** a **měkčí nosné těleso**. Díky tomu je možné **šetrné obrábění** a **brusná tělíska se nezanášejí**.

Výrazně **nižší brusný účinek** v porovnání s keramickými brusnými tělíska.

Jemně brousící až leštící.

Použití:

Pro **jemné broušení** a pro **lehké odjehlování** na měkkých materiálech jako **hliník, měď a plast**.

Dosahuje vysoké kvality povrchu s matným leskem.

Tvar **kužel** pro obrobky s **otvory a obrysy**.

Technický popis

Stupeň jemnosti	střední
Popis tvaru	Kužel
Výška	19 mm
Šířka	19 mm

Technický list

Série	GMT
Brusivo	Normální korund (A)
Brusné zkratky	A
Atribut názvu produktu	střední
Obsah	25 kg
Druh produktu	brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Plasty, GFK	geeignet		
mokrý max.	geeignet		