

**Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: GBH18V45C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

- Nižší hmotnost než u srovnatelných produktů s připojením přes kabel díky maximálně optimalizovanému hnacímu mechanismu - také s ProCORE18V 12.0Ah.
- Pohodlná práce díky tlačítku Lock-on pro plynulou práci sekáčkem.
- Maximální výkon díky technologii BITURBO.
- Přesné pracovní výsledky díky nastavení rychlosti pro variabilní otáčky.
- Lepší výhled díky LED-pracovnímu světlu.
- Kick Back Control ke snížení nebezpečí z důvodu náhlých reakcí nástroje.
- Vybaveno s Soft-Start, ASC a EPC pro maximální ochranu uživatele.
- Flexibilní práce díky individuálnímu nastavení v závislosti na použití pomocí aplikace Bosch My Tools.

Rozsah dodávky:

Včetně dodatečné rukojeti, modulu Connectivity, hadříku na stroj a kufru pro řemeslníky.

Technický popis

Maximální počet rázů	2720 min ⁻¹
Obal	Přepravní kufrík
Maximální Ø vrtání do betonu	45 mm
Rozsah otáček	0 min ⁻¹
Označení výrobce	GBH 18V-45 C

Počet obsažených akumulátorů	0
Rázová energie	12,5 J
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost včetně akumulátoru	8,9 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální vibrace dle EN	8,5 m/s ²
Délka	442 mm
Výška	224 mm
Hmotnost bez akumulátoru	8 kg
Druh produktu	Vrtací kladivo