

**Garant****Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
32/3,1mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273552 32/3,1 |
| GTIN           | 4062406373696 |
| Třída artiklu  | 21W           |

## Popis

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

## Technický popis

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pro maximální Ø obrobku       | 100 mm              |
| Výška planžety h <sub>5</sub> | 32 mm               |
| Šířka zápichu w               | 3,1 mm              |
| Celková délka L               | 150 mm              |
| Způsob použití                | neutrální           |
| Vnitřní chlazení              | ne                  |
| Systémový klíč                | ano                 |
| Možnost axiálního upichování  | ne                  |
| Druh produktu                 | Upichovací planžeta |