

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137170 12X1,5
GTIN	4062406374631
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Technický popis

Rozměr závitu	M12×1,5
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Druh závitu	MF
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	30 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	12 mm
Celková délka L	100 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

