

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 16X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137170 16X1,5
GTIN	4062406374655
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M16×1,5
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 374
Závit Ø	16 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Hloubka závitu	40 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitu	MF
Ø stopky D _s	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	100 mm
Stoupání závitu	1,5 mm

Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

