

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137170 30X1,5
GTIN	4062406374716
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Norma	DIN 374
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	30 mm
Ø otvoru pod závit	28,5 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Počet břitů Z	4
Stopka 4hran □	18 mm
Hloubka závitu	75 mm
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M30x1,5
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	MF

Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

