



Multifunkční olej, Typ: 5000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083005 5000
GTIN	5032227495005
Třída artiklu	08E

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je bez zápachu, obsahuje pracovní látku šetrnou k životnímu prostředí, neobsahuje teflon, pryskyřici, silikon ani kyseliny.

Použití:

- **Odstraňovač rzi se specifickým kapilárním působením – rychle uvolňuje zkorodovaná spojení a pevně utažené šrouby a matice.**
- **Čistič – uvolňuje úporné nečistoty, nelepí a nepryskyřičnatí.**
- **Mazivo pro všechny kluzné plochy, jemnou mechaniku, závěsy, bowdeny, zámky a kování.**
- **Protikorozní ochrana – WD-40 proniká pod vlhkost, proniká do pórů chráněného materiálu a konzervuje. Citlivé a drahé nástroje si zachovají svou hodnotu.**
- **Kontaktní sprej – vytlačuje vlhkost z elektrických dílů.**

Při použití **průmyslového rozprašovače č. 083006 nebo č. 083509 – 083517** také pro velkoplošné, hospodárné použití.

Upozornění:

Schváleno: Mimo jiné např. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Kinematická viskozita	< 1 mm ² /s
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Bod vzplanutí	47 °C
Označení nebezpečné látky	GHS08 nebezpečné pro zdraví
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS02: Plamen
Barva	jantarová barva
Oxidační vlastnosti	neurčeno
Bod varu	176 °C
Obsah	5 l
Provedení	Kanistr
Druh produktu	Multifunkční olej / univerzální olej