

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1, Množství náplně l/kg: 2,5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 082930 2,5    |
| GTIN           | 2050000969089 |
| Třída artiklu  | 04E           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce vydatný čisticí koncentrát na vodní bázi (výjimka: T3 práškový); speciálně vyvinutý pro použití v ultrazvukových čisticích lázních; biologicky rozložitelný. Vysoce nasycené **koncentráty** prodlužují životnost zařízení, mají dlouhou dobu použitelnosti a jsou biologicky odbouratelné. Tyto výkonné čističe jsou vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky (pění atd.) a proto jsou zvláště účinné pro všechny běžné ultrazvukové čističky při frekvencích 25 až 130 kHz. Ve spojení s kavitační silou vytvořenou ultrazvukem uvolňují tyto výkonné čističe znečištění z konstrukčních dílů efektivně a přesto šetrně. Jiné čisticí prostředky, které nebyly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky mohou obsahovat ionty, které podporují úběr materiálu anebo korozi. Silné korozní kapaliny, které podstatně zkracují životnost, jsou např. halogenidy. Chloridy a fluoridy v kyselém médiu jsou v tomto ohledu nejagresivnější.

**Použití:**

Pro ultrazvukové čisticí přístroje (např. č. 082922; 082923; 082924; 082925).

**Upozornění:**

Další speciální čističe a jiné velikosti balení k dodání na poptávku. 25litrová balení jsou k dispozici v e-shopu.

Nelze dodávat ve všech zemích. **Skladování** pouze v uzavřených originálních nádržích v teplotním rozsahu -5 °C a 30 °C.

Chraňte **před horkem a přímým slunečním** zářením.

**Neskladujte společně** s kyselinami.

Označení nebezpečné látky: GHS05: Poleptání

## Technický popis

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Množství náplně – kapalina | 2,5 l                                        |
| Poměr smíchání             | 3 – 8 %                                      |
| Druh čisticího prostředku  | Čisticí prostředek na ocel a ušlechtilé kovy |
| Skladovací teplota         | -5 - 30 °C                                   |
| Označení nebezpečné látky  | GHS05: Poleptání                             |
| Doba působení              | 3 - 5 min                                    |
| Označení výrobce           | T1                                           |
| Druh produktu              | Ultrazvukový silný čisticí prostředek        |