

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135450 M14
GTIN	4045197076885
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vel. M 2,6 se starým profilem DIN. **HSS-E**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12 mm

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	14 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	12 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	28 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M14
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

