


Garant**Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275021 8
GTIN	4062406378387
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro držák destiček č. 274030–274090.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.

Technický popis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Šířka zápichu w	8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 8,0 mm

273100 8,0