


Garant**Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275024 4
GTIN	4062406378424
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro držák destiček č. 274030–274090.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Šířka zápichu w	4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9140
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		