

**Garant****Zapichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275027 8
GTIN	4062406378585
Třída artiklu	21H

**Popis****Použití:**

Pro držák destiček č. 274030–274090.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 274030 – 274134.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	8 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	bez povlaku
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 8,0 mm	273298 8,0
--	------------