

Garant**Zapichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275027 5
GTIN	4062406378547
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro držák destiček č. 274030–274090.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Šířka zápichu w	5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		